



WAF2105AT



Zentralplatte mit TAE-Ausschnitt, ausbrechbar, A.x/C.x, anthr mt lack

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | USB-C TAE Lautsprecheranschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Nummer | 7021 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 50 mm |
| Breite | 50 mm |
| Tiefe | 10 mm |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |

Texte

| | |
|--------------|------------------------|
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |
| Auslass | Mit Geradeauslass |

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

