



WAF1106BM

Zentralstück für TDO-Steckdose, A.x/C.x, nachtschwarz matt

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|-----------------------|-----|
| Anschluss-/Steckertyp | TDO |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

Werkstoff

| | |
|---|--------------|
| Farbe | Nachtschwarz |
| RAL Nummer | 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50,00 % |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe | 10 mm |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |

Texte

| | |
|--------------|------------------------|
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |
| Auslass | Mit Geradeauslass |

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

