




WAF4400AT

Centrumbricka kabelutlopp A.x/C.x, antracit matt

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Anslutningsplint
Antal anslutningar	1

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Material

Färg	Antracit
	7021
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50,00 %

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med rakt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

