



WAF4400TA

**Zentralstück für Kabelauslass, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Anschlussklemme
Anzahl der Anschlüsse	1

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Werkstoff**

Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %

**Abmessungen**

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	10 mm

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Texte**

Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Auslass	Mit Geradeauslass

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / S.x/B.x

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

