



WAF4400TA

Pezzo centrale per passacavo, A.x/C.x, titanio metallizzato

Caratteristiche tecniche

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto di raccordo
Numero di connessioni	1

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Materiali

Colore	Titanio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Metallizzato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	10 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Etichettatura	Senza campo di scrittura
Uscita	Con uscita diritta

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

