




WAF4400TA

## Centrumbricka kabelutlopp A.x/C.x, titan metallic

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Anslutningsplint |
| Antal anslutningar        | 1                |

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

#### Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Titan      |
| RAL-kod                                                      | 9006       |
| Ytbehandling                                                 | Metallic   |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Lackad     |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 50,00 %    |

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 55 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Djup  | 10 mm |

#### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

#### Text

|               |                |
|---------------|----------------|
| Märkning      | Utan märkfält  |
| Uttagsmoduler | Med rakt uttag |

#### Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

### Illustrationer | teckningar

