



WAF3554TA

**Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, titan metallisch lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Art der Lampenfassung	E10
-----------------------	-----

**Werkstoff**

Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Ausschnitt Durchmesser	27,2 mm
------------------------	---------

**Texte**

Montageart	Klemmbefestigung
Beschriftung	Ohne Beschriftung

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8
-----------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

