



WAF3554TA

Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10, A.x/C.x, titan metallisch lackiert

Technische Eigenschaften

Anschluss

Art der Lampenfassung	E10
-----------------------	-----

Werkstoff

Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Ausschnitt Durchmesser	27,2 mm
------------------------	---------

Texte

Montageart	Klemmbefestigung
Beschriftung	Ohne Beschriftung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

