




WAF3554TA

Centrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, titan metallic

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Titan
------	-------

Anslutning

Typ av lampsockel	E10
-------------------	-----

Material

	9006
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50,00 %
Ytbehandling	Metallic
Material	Termoplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Urskärningsdiameter	27,2 mm
---------------------	---------

Text

Utförande	Klämfäste
Märkning	Utan märkning

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

