




WAF1048WG

Pezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, A.x/C.x, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Tirante
-------------------------------	---------

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	56 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	25 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connezzione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio a vite su attacco
Custodia	Nessuna copertura
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttore a tirante

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì