




WAF1048WG

Element centralny do łącznika łącznika pociąganego, Ax/Cx, biały połysk

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Cięgno
-----------------------------	--------

Materiały

Kolor	Biały
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50,00 %
	9016
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	56 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	25 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół
Oslona	Bez pokryw

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
------------------------	--------------------

Funkcje

Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego	Nie
---	-----

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

