



WAF1048WG

Centraalplaat voor schakelaar/impulsdr. met trekk., A.x/C.x, wit glz.

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Trekkoord |
|-------------------|-----------|

**Materiaal**

|   |             |
|---|-------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50,00 %     |
| Kleur   | Helderwit   |
| RAL-code  | 9016        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Glanzend    |
| Materiaal   | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 56 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Diepte  | 25 mm |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

**Aansluiting**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Teksten**

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Montagewijze | Schroefbevestiging via sokkel |
| Deur         | Geen afdekking                |

**Identificatie**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

**Geschikt voor**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

