




WAF1048WM

Pezzo centrale per inter./pulsante con cavo a tirante, A.x/C.x, bianco opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Tirante
-------------------------------	---------

Materiali

Colore	Bianco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	56 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	25 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio a vite su attacco
Custodia	Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì