



WAF1048BG

Zentralstück für Zugschalter/-taster, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zugschnur
-----------------------	-----------

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	56 mm
Breite	56 mm
Tiefe	25 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Sockel
Abdeckung	ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

