



WAF1048BG

Centr.pl. voor schakelaar/impulsdrukker met trekk., A.x/C.x, zwart gl.

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Trekkoord
-------------------	-----------

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Kleur	Nachtzwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	56 mm
Breedte	56 mm
Diepte	25 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Schroefbevestiging via sokkel
Deur	Geen afdekking

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

