



WAF1048AT

**Zentralstück für Zugschalter/-taster, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Zugschnur
-----------------------	-----------

**Werkstoff**

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	56 mm
Breite	56 mm
Tiefe	25 mm

**Kapazität**

Anzahl Module	0
---------------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
Abnehmbarer Schlüssel	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Texte**

Montageart	Schraubbefestigung über Sockel
Abdeckung	ohne Abdeckung

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

**Funktionen**

Mit Tastrastfunktion	Nein
----------------------	------

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

