



WAF1311WM



Z.-st., Aufdr. Pfeile f. J.-Schl.sch/ta. Prof.zyl., A.x/C.x, lichtweiß matt

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder

**Werkstoff**

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Farbe	Lichtweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	56 mm
Breite	56 mm
Tiefe	41,85 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck Symbol Pfeile
Montageart	Schraubbefestigung über Sockel
Abdeckung	ohne Abdeckung

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Steuerelement

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

