



WAF1311WG



Centraalpl jaloezieschakelaar/impulsdrukker DIN cil. met pijlen A.x/C.x wit glz.

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Sleutel zonder cilinder

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 56 mm

Breedte 56 mm

Diepte 41,85 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel

Deur Geen afdekking

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Geschied voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja