



WAF1311BG



Z.-st., Aufdr. Pfeile f. J.-Schl.sch/ta. Prof.zyl., A.x/C.x, nachtschwarz glänz

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	56 mm
Breite	56 mm
Tiefe	41,85 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
Abnehmbarer Schlüssel	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Symbol Pfeile
Montageart	Schraubbefestigung über Sockel
Abdeckung	ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Funktionen

Mit Tastrastfunktion Nein

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

