



WAF1311BG



Centraalpl jaloezieschakelaar/impulsdrukker DIN-cil pijlsymb. A.x/C.x zwart glz.

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Sleutel zonder cilinder

#### Materiaal

Kleur Nachtzwart  
RAL-code 9005  
Afwerking oppervlakte Glanzend  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte 56 mm  
Breedte 56 mm  
Diepte 41,85 mm

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee  
Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
Slagvastheid IK IK05  
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

#### Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool  
Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel  
Deur Geen afdekking

#### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

#### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja  
RoHS conform Ja