



WAF1311BG



Centr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil pijlsymb. A.x/C.x zw. gl.

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Sleutel zonder cilinder

#### Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 50,00 %  
 Kleur Nachtzwart  
 RAL-code 9005  
 Afwerking oppervlakte Glanzend  
 Materiaal Thermoplast  
 Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte 56 mm  
 Breedte 56 mm  
 Diepte 41,85 mm

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
 Slagvastheid IK IK05  
 Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

#### Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool  
 Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel  
 Deur Geen afdekking

#### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

#### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja  
 RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

