



WAF1311AT



Pezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x antracite

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave senza cilindro

Materiali

Colore Antracite
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 50,00 %
 Codice RAL 7021
 finitura superficiale Opaco
 Materiale Materiale termoplastico
 Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 56 mm
 Larghezza 56 mm
 Profondità 41,85 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No
 La chiave è rimovibile Si

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
 Resistenza agli urti IK IK05
 Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa frecce
 Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco
 Custodia Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Funzioni

Con funzione di scatto pulsante No

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

