



WAF1311AT



Centr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. A.x/C.x antr.

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Sleutel zonder cilinder

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 50,00 %
 Kleur Antraciet
 RAL-code 7021
 Afwerking oppervlakte Mat
 Materiaal Thermoplast
 Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 56 mm
 Breedte 56 mm
 Diepte 41,85 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20
 Slagvastheid IK IK05
 Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool
 Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel
 Deur Geen afdekking

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

