



WAF1311AT



## Centrumbrička, jalusibrytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, antracit

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Styr/manöverelement | Nyckel utan cylinder |
|---------------------|----------------------|

#### Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Antracit   |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 50,00 %    |
| RAL-kod                                                      | 7021       |
| Ytbehandling                                                 | Matt       |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Lackad     |

#### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 56 mm    |
| Bredd | 56 mm    |
| Djup  | 41,85 mm |

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

#### Anslutning

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan           |
| Typ av montering          | Skruvmontering |

#### Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Säkerhet

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kapslingsklass (IP)          | IP20                                |
| Slagtålighet IK              | IK05                                |
| Användbar i högre IP-klasser | IP44 i kombination med tätningssats |

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

#### Text

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Präglad   | Medpräglade pilsymboler   |
| Utförande | Skruvfastsättning via bas |
| Täcklock  | Inget skydd               |

#### Identifiering

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sammansättning | Centrumbrička |
|----------------|---------------|

#### Funktioner

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| med trycklåsningsfunktion | Nej |
|---------------------------|-----|

#### Lämplig för

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

Illustrationer | teckningar

