



WAF1311BM



Pezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce A.x/C.x nero opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave senza cilindro

Materiali

Colore	Nero notte
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	56 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	41,85 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa	Con stampa frecce
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite su attacco
Custodia	Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si