



WAF1311BM



Element centr łcz. żaluzji/przycisk DIN cyl. ze strzałkami Ax/Cx czarny mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Kluczyk bez cylindra

Materiały

Kolor Czarny
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 50,00 %
9005
Powierzchnia Mat
Materiał Termoplast
Wykończenie Barwiony

Wymiary

Wysokość 56 mm
Szerokość 56 mm
Głębokość 41,85 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Z soczewką Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Odporność na uderzenie IK IK05
Wyższa klasy IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukowanym symbolem strzałek
Montaż Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół
Osłona Bez pokrywy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Funkcje

Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego Nie

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Ilustracje | Rysunki

