



WAF1311BM



**Centr.pl. jaloezieschakelaar/impulsdrukker DIN-cil. pijlsymb. A.x/C.x zwart mat**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Sleutel zonder cilinder

**Materiaal**

Kleur Nachtzwart  
RAL-code 9005  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 56 mm  
Breedte 56 mm  
Diepte 41,85 mm

**Capaciteit**

Aantal modules 0

**Aansluiting**

Type connector/steker Zonder

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF Nee  
Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
Slagvastheid IK IK05  
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Teksten**

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool  
Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel  
Deur Geen afdekking

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
RoHS conform Ja