



WAF1311TA



Płytki czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzałkami A.x/C.x tytan met

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Kluczyk bez cylindra
-----------------------------	----------------------

Materiały

Kolor	Alu tytan
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50,00 %
Kod RAL	9006
Powierzchnia	Metaliczny
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	56 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	41,85 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukowanym symbolem strzałek
Montaż	Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół
Oslona	Bez pokrywy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
------------------------	--------------------

Funkcje

Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego	Nie
---	-----

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Ilustracje | Rysunki

