



WAF1312WM



**Centr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder A.x/C.x wit mat**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement	Sleutel zonder cilinder
-------------------	-------------------------

**Materiaal**

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	48,40 %
Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	56 mm
Breedte	56 mm
Diepte	41,85 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	0
----------------	---

**Aansluiting**

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Montagewijze	Schroefbevestiging via sokkel
Deur	Geen afdekking

**Identificatie**

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

