



WAF1312WM



Centrumbricka, nyckel- brytare/tryckknapp för DIN-cylinder, Ax/Cx, vit matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Nyckel utan cylinder
---------------------	----------------------

Material

Färg	Ljusvit
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	48,40 %
RAL-kod	9016
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	56 mm
Bredd	56 mm
Djup	41,85 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	Skruvfastsättning via bas
-----------	---------------------------

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
----------------	---------------

Funktioner

med trycklåsningsfunktion	Nej
---------------------------	-----

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

