



WAF1312BG



Centr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder A.x/C.x zw. gl.

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Sleutel zonder cilinder

##### Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 48,37 %  
 Kleur Nachtzwart  
 RAL-code 9005  
 Afwerking oppervlakte Glanzend  
 Materiaal Thermoplast  
 Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 56 mm  
 Breedte 56 mm  
 Diepte 41,85 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
 Slagvastheid IK IK05  
 Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

##### Teksten

Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel  
 Deur Geen afdekking

##### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

##### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja  
 RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

