



WAF1312BM



Centr.pl. jaloezieschakelaar/impulsdrukker voor DIN-cilinder A.x/C.x zwart mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel zonder cilinder
-------------------	-------------------------

Materiaal

Kleur	Nachtzwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	56 mm
Breedte	56 mm
Diepte	41,85 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Schroefbevestiging via sokkel
Deur	Geen afdekking

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja