



WAF1312TA



Zentralst. f. Jal.-Schlüss.schal./tast. f. DIN-Prof.zyl., A.x/C.x, titan matt la

#### Technische Eigenschaften

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Titan       |
| RAL Nummer | 9006        |
| Glanzgrad  | Metallisch  |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert    |

##### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 56 mm    |
| Breite | 56 mm    |
| Tiefe  | 41,85 mm |

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

##### Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

##### Konnektivität

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein               |
| Montageart             | Schraubbefestigung |

##### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

##### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

##### Sicherheit

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

##### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

##### Texte

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung über Sockel |
| Abdeckung  | ohne Abdeckung                 |

##### Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
|------------------|---------------|

##### Geeignet für

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |