



WAF1312TA



Centr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder, A.x/C.x titaan

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Sleutel zonder cilinder

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 48,40 %
Kleur Titanium
RAL-code 9006
Afwerking oppervlakte Metallic
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 56 mm
Breedte 56 mm
Diepte 41,85 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20
Slagvastheid IK IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel
Deur Geen afdekking

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

