




WAF1313BG

Pezzo centrale per inter. orario meccanico 0-120 min., A.x/C.x, nero lucido

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

#### Materiali

Colore Nero notte

Codice RAL 9005

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

#### Serie

Altezza 55,6 mm

Larghezza 55,6 mm

Profondità 21 mm

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Connessione

Tipo di connettore Senza

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

#### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Testo

Stampa Con stampa "0-120 min"

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Custodia Nessuna copertura

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

#### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì