



WAF1313AT

**Centraalpl voor mechanische tijdschakelklok 0-120 min., A.x/C.x, antr.**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	1
----------------	---

**Materiaal**

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte	55,6 mm
Breedte	55,6 mm
Diepte	21 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	0
----------------	---

**Aansluiting**

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Opdruk	Met opdruk "0-120 min"
Montagewijze	Schroefbevestiging via sokkel
Deur	Geen afdekking

**Identificatie**

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

