




WAF1314BG

Pezzo centrale per inter. orario meccanico 0-15 min., A.x/C.x, nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore	Nero notte
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	48,11 %
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	55,6 mm
Larghezza	55,6 mm
Profondità	21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa	Con stampa "0-15 min"
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite su attacco
Custodia	Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si