




WAF1314AT

Element centralny do mech. łącznika czasowego 0-15 min, Ax/Cx, antracyt mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Antracyt

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 50,00 %

7021

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Lakierowany

Wymiary

Wysokość 55,6 mm

Szerokość 55,6 mm

Głębokość 21 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Z soczewką Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukiem „0-15 min”

Montaż Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Ilustracje | Rysunki

