



WAF1314TA

**Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-15 min, A.x/C.x, titan met lack**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Werkstoff**

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	55,6 mm
Breite	55,6 mm
Tiefe	21 mm

**Kapazität**

Anzahl Module	0
---------------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck "0-15 min"
Montageart	Schraubbefestigung über Sockel
Abdeckung	ohne Abdeckung

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

