



WAF1314TA

Centraalpl voor mechanische tijdschakelklok 0-15 min., A.x/C.x, titaan

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Kleur	Titanium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Metalic
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55,6 mm
Breedte	55,6 mm
Diepte	21 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Opdruk	Met opdruk "0-15 min"
Montagewijze	Schroefbevestiging via sokkel
Deur	Geen afdekking

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

