



WAF1315BG



Centraalplaat 3-standenschakelaar, neutrale positie A.x/C.x zwart glz.

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Draaiknop

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 48,12 %

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 56 mm

Breedte 56 mm

Diepte 26,75 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Opdruk Met opdruk "0 - 1 - 2 - 3"

Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel

Deur Geen afdekking

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

