
Productdatablad
WAF1315BM



WAF1315BM

Centraalstuk 3-standenschakelaar, neutrale positie, Ax/Cx zwart mat

Technische karakteristieken

Architectuur	
Bedieningselement	Draaiknop
Bediening en signalisatie	
Aantal toetsen	1
Materiaal	
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	48,76 %
Kleur	Nachtzwart
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9005
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Afmetingen	
Hoogte	56 mm
Breedte	56 mm
Diepte	26,75 mm
Capaciteit	
Aantal modulen	0
Aansluiting	
Type connector/stekker	Zonder
Connectiviteit	
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
Uitrusting	
Controlevenster/licht uitgang	Nee
Is sleutel verwijderbaar	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Teksten	
afdruk	Met opdruk "0 - 1 - 2 - 3"
Montagewijze	Schroefbevestiging via sokkel
Deur	Geen afdekplaat
Identificatie	
Samenstelling	Bedieningselement
Functies	
Met impulsfunctie	Nee

Geschikt voor
A.1 / C.1
Duurzaamheid

REACH conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

