



WAF1315AT



Zentralstück mit Drehknopf f. 3-Stufenschalter, 0-Stellung, A.x/C.x, anthr mt la

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 48,76 %
 Farbe Anthrazit
 RAL Nummer 7021
 Glanzgrad Matt
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 56 mm
 Breite 56 mm
 Tiefe 26,75 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
 Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 - 1 - 2 - 3"
 Montageart Schraubbefestigung über Sockel
 Abdeckung ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

