




WAF1315AT

Element centralny 3-poz. łącznik obrotowy, pozycja neutralna, Ax/Cx antracyt mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Materiały

Kolor	Antracyt
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	48,76 %
Kod RAL	7021
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	56 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	26,75 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
Możliwość wyjęcia klucza	Nie

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem "0 - 1 - 2 - 3"
Montaż	Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół
Oslona	Bez pokryw

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
------------------------	--------------------

Funkcje

Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego	Nie
---	-----

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Ilustracje | Rysunki

