



WAF1316WM



Pezzo centrale inter. a manopola 3 pos., A.x/C.x, bianco opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Bianco
 Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 48,77 %
 Codice RAL 9016
 finitura superficiale Opaco
 Materiale Materiale termoplastico
 Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 56 mm
 Larghezza 56 mm
 Profondità 26,95 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No
 La chiave è rimovibile No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
 Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Simbolo "interruttore a 3 stadi"
 Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco
 Custodia Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Funzioni

Con funzione di scatto pulsante No

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si
 Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

