



WAF1316BM



**Centraalplaat 3-standenschakelaar, A.x/C.x, nachtzwart mat**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Draaiknop

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Materiaal**

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 48,77 %

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 56 mm

Breedte 56 mm

Diepte 26,95 mm

**Capaciteit**

Aantal modules 0

**Aansluiting**

Type connector/steker Zonder

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Teksten**

Opdruk Symbool "3-standen schakelaar"

Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel

Deur Geen afdekking

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Funcies**

Met impulsfunctie Nee

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

