



WAF1316BG



**Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

**Werkstoff**

|   |              |
|---|--------------|
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 48,77 %      |
| Farbe   | Nachtschwarz |
| RAL Nummer  | 9005         |
| Glanzgrad   | Glänzend     |
| Werkstoff   | Thermoplast  |
| Oberfläche  | Unbehandelt  |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 56 mm    |
| Breite | 56 mm    |
| Tiefe  | 26,95 mm |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

**Anschluss**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Aufdruck   | Symbol "3-Stufenschalter"      |
| Montageart | Schraubbefestigung über Sockel |
| Abdeckung  | ohne Abdeckung                 |

**Kennzeichnung**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
|------------------|---------------|

**Geeignet für**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

