




WAF1316TA



## Centraalplaat met draaiknop voor 3-standenschakelaar, A.x/C.x, titaan mat

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Titanium    |
| RAL-code                | 9006        |
| Afwerking oppervlakte   | Metalic     |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 56 mm    |
| Breedte | 56 mm    |
| Diepte  | 26,95 mm |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

#### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Met bussysteem KNX RF | Nee                |
| Aansluitwijze         | Schroefbevestiging |

#### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Teksten

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Opdruk       | Symbool "3-standen schakelaar" |
| Montagewijze | Schroefbevestiging via sokkel  |
| Deur         | Geen afdekking                 |

#### Identificatie

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

#### Geschikt voor

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |