
# Fiche technique du produit
WAF1317WM



WAF1317WM

**Enjoliveur pour interrupteur rotatif pour store, Ax/Cx blanc mat**

## Caractéristiques techniques

### Architecture

| | |
|---|---|
| Type d'organe de commande | Rotatif |

### Commandes et indicateurs

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 1 |

### Matières

| | |
|---|---|
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 48,77 % |
| Couleur | Blanc pure |
| Code RAL | Similaire à RAL 9016 |
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement | Non traité |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 56 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Profondeur | 26,95 mm |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 0 |

### Raccordement

| | |
|---|---|
| Type de connection / prise | Sans |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Type de montage | Fixation par vis |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | No |
| Si clé est amovible | Non |

### Accessoires

| | |
|---|---|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
| Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée | IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 40 °C |

### Textes

| | |
|---|---|
| Impression | Avec symbole « Flèches » |
| Mode d'installation | Fixation par vis sur socle |

### Identification

| | |
|---|---|
| r Disposition d'assemblage | Element de commande |

### Fonctions

| | |
|---|---|
| Avec fonction poussoir | No |

### Adapté à

A.1 / C.1

### Durabilité

| | |
|---|---|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

