
Productdatablad
WAF1317WM



WAF1317WM

Centraalstuk voor jaloezie-draaischakelaar, Ax/Cx wit mat

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Draaiknop

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	48,77 %
Kleur	Helderwit
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	56 mm
Breedte	56 mm
Diepte	26,95 mm

Capaciteit

Aantal modulen	0

Aansluiting

Type connector/stekker	Zonder

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
Is sleutel verwijderbaar	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C

Teksten

afdruk	Met opgedrukt pijlsymbool
Montagewijze	Schroefbevestiging via sokkel

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement

Functies

Met impulsfunctie	Nee

Geschikt voor

A.1 / C.1

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

